


# Válvula de pedal F-3-1/4-B

Número de artículo: 8984

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                    | Valor   |
|-----------------------------------|---|
| Función de la válvula             | 3/2 cerrada monoestable                       |
| Tipo de accionamiento             | Manual  |
| Caudal nominal normal             | 600 l/min                                     |
| Conexión neumática de utilización | G1/4  |
| Presión de funcionamiento         | -0.95 bar...10 bar                            |
| Forma constructiva                | Asiento de placa                              |
| Tipo de reposición                | Muelle mecánico                               |
| Diámetro nominal                  | 7 mm  |
| Posición de montaje               | Cualquiera                                    |
| Tipo de control                   | Directo                                       |
| Sentido de flujo                  | No reversible                                 |
| Medio de funcionamiento           | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Conformidad PWIS                  | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura ambiente              | -10 °C...60 °C                                |
| Fuerza de accionamiento           | 50 N  |
| Peso del producto                 | 595 g   |
| Tipo de fijación                  | Con taladro pasante                           |
| Conexión neumática 1              | G1/4  |
| Conexión neumática 2              | G1/4  |
| Conexión neumática 3              | G1/4  |
| Material de las juntas            | NBR   |
| Material del cuerpo               | Fundición inyectada de aluminio               |