


Válvula de pedal F-5-1/4-B

Número de artículo: 8992

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Monoestable de 5/2 vías
Tipo de accionamiento	Manual
Caudal nominal normal	550 l/min
Conexión neumática de utilización	G1/4
Presión de funcionamiento	-0.95 bar...10 bar
Forma constructiva	Asiento de placa
Tipo de reposición	Muelle mecánico
Diámetro nominal	7 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Tipo de control	Directo
Sentido de flujo	No reversible
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Fuerza de accionamiento	78 N
Peso del producto	705 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Conexión neumática 3	G1/4
Conexión neumática 4	G1/4
Conexión neumática 5	G1/4
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio