

Tubo de material sintético PU-6-BL

Número pieza: 9159

FESTO

para racores CN y CK, particularmente flexible y resistente a dobleces, de piluretano (no autorizada para la producción alimentaria).

La presión máx. se admite para la temperatura máx.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro exterior	8,3 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	36 mm
Diámetro interior	6 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Homologación	TÜV
Peso del producto según la longitud	0,033 kg/m
Color	azul
Dureza Shore	D 52 +/-3
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información sobre el material del tubo flexible	TPE-U(PU)