


cabeza de rótula SGS-M20X1,5

Número de artículo: 9264

★ Gama básica

con tuerca hexagonal, para fijación esférica de cilindros (por el lado del vástago), según DIN ISO 8139.

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	M20x1,5
Basado en la norma	ISO 12240-4
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	468 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del anillo exterior	latón
Material de la carcasa	Acero cincado
Material del anillo interior	Acero
Material de las tuercas	Acero cincado