



# Válvula de secuencia VD-3-PK-3

Número de artículo: 9270

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Caudal nominal normal	100 l/min
Conexión neumática de utilización	PK-3
Presión de funcionamiento	0.18 MPa...0.8 MPa 1.8 bar...8 bar
Díámetro nominal	2.5 mm
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Peso del producto	220 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	PK-3
Conexión neumática 2	PK-3
Conexión neumática 3	PK-3
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS