

# Adaptador AD-G1/2-1/2NPT-I

Número de artículo: 9398

FESTO



## Hoja de datos

| Característica   | Valor                             |
|--|-----------------------------------|
| Diámetro nominal   | 14.3 mm                           |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.95 bar...10 bar                |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                    | 1 - riesgo de corrosión bajo      |
| Conformidad PWIS   | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Temperatura ambiente                                       | -10 °C...60 °C                    |
| Par de apriete máx. de la conexión neumática 1             | 40 Nm                             |
| Par de apriete máx. de la conexión neumática 2             | 28 Nm                             |
| Par de apriete nominal                                     | 47.9 Nm                           |
| Tolerancia para el par de apriete nominal                  | ± 20 %                            |
| Peso del producto  | 51.89 g                           |
| Conexión neumática 1                                       | Rosca exterior G1/2               |
| Conexión neumática 2                                       | Rosca interior 1/2 NPT            |
| Nota sobre el material                                     | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de las juntas                                     | PVC                               |
| Material del cuerpo  | Acero cincado                     |