


# válvula de bola

## QH-1

Número de artículo: 9545

FESTO

Válvula de bola manual de latón con rosca ISO 228.  
Este tipo es apropiado para trabajar con vacío.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	2/2 biestable
Conexión neumática 1	G1
Conexión neumática 2	G1
Tipo de accionamiento	manual
Tipo de fijación	Montaje del conducto
Caudal nominal normal	33.000 l/min
Diámetro nominal	25 mm
Material de la carcasa	latón
Principio de hermetización	blando
Posición de montaje	indistinto
Corresponde a la norma	ISO 228-1
Construcción	Válvula de bola
Presión nominal de válvulas de proceso	30
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:--:] Gases inertes Agua, no vapor Líquidos neutros Otros fluidos bajo demanda
Temperatura del medio	-20 ... 150 °C
Peso del producto	830 g
Material de las juntas	FPM PTFE
Material de la bola	Latón cromado
Material del eje	latón