


# Indicador de presión OH-10

Número de artículo: 9791

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Presión de funcionamiento	0.14 MPa...0.8 MPa 1.4 bar...8 bar 20.3 psi...116 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Peso del producto	4 g
Conexión neumática	Boquilla estriada PK-3
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS