

# Cilindro redondo DGS-25-140-PPV

Número de artículo: 9836  
Producto sustituido

FESTO

con amortiguación de final de carrera regulable en ambos lados.  
Tipo sustituido. Disponible hasta 2016. Producto de alternativa:  
consultar portal de asistencia técnica.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	140 mm
Diámetro del émbolo	25 mm
Amortiguación	PPV: amortiguación neumática regulable a ambos lados
Detección de la posición	sin
Variantes	vástago simple
Presión de funcionamiento	1 ... 12 bar
Modo de funcionamiento	de doble efecto
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Carrera de amortiguación	16 mm
Fuerza teórica con 6 bar, retroceso	247 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	295 N
Conexión neumática	G1/8