

fiche témoin MFL-24DC/AC

N° de pièce: 10004

FESTO

avec diode électroluminescente (LED)



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Poids du produit	15 g
Connexion électrique	Brochage type B selon EN 175301-803 selon les standards industriels (11 mm)
Tension de service nominale CC	24 V
Tension de service nominale CA	24 V
Fréquence de réseau	0 ... 60 Hz
Variations de tension admissibles	+/- 15 %
Degré de protection	IP65 selon IEC 60529
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau corps	renforcé PA6