


# insert ventouse OASI-30

N° de pièce: 1048880

FESTO

doit être remplacé en cas de contamination.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Pression de service	0 ... 0,95 bar
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:--]
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	5 ... 50 °C
Poids du produit	2,1 g
Mode de fixation	enfichable
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau ventouse	PE
Capacité d'impulsion d'éjection	$\leq 2$ bar
Position de montage	indifférent