

obturateur EASC-H1-25-200

N° de pièce: 1096388

FESTO

pour la protection du guidage de l'arbre



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	25-200
Position de montage	indifférent
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	482 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau profilé de recouvrement	Alliage d'aluminium