


carter d'accouplement EAMK-A-R27-38A

N° de pièce: 1133397

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	83 g
Code d'interface, actionneur	R27
Code d'interface, carter de couplage	38A
Note sur la matière	Conforme RoHS