

amortisseur DYSR-25-40-Y5

N° de pièce: 1138648

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	25
Course	40 mm
Amortissement	réglable
Position de montage	indifférent
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	3 m/s
Temps de rappel court	0,4 s
Temps de rappel long	3 s
Mode de fonctionnement	à simple effet en poussée
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Longueur d'amortissement	40 mm
Force d'impact max.	4.000 N
Energie max. absorbée par course	160 J
Energie max. absorbée par heure	220.000 J
Energie résiduelle max.	0,8 J
Force de rappel	12,5 N
Poids du produit	715 g
Mode de fixation	avec contre-écrou
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Acier zingué
Matériau tige de piston	acier fortement allié, trempé