


raccord cannelé KSV6-PK-6

N° de pièce: 117945

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	5,3 mm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Raccord pneumatique	Pour diamètre extérieur de tuyau 8 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS