


kit axial EAMM-A-M80-120G

N° de pièce: 1190774

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	75 Nm
Poids du produit	1.370 g
Code d'interface, actionneur	M80
Code d'interface, moteur	120G
Note sur la matière	Conforme RoHS