



distributeur pour montage en panneau SV-5-M5-B

N° de pièce: 11914

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/2, monostable
Mode d'actionnement	manuel
Débit nominal normal	95 l/min
Pression de service MPa	0 ... 0,8 MPa
Pression de service	0 ... 8 bar
Conception	Soupape à siège avec ressort de rappel
Type de rappel	Ressort mécanique
Diamètre nominal	2,3 mm
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Type de commande	direct
Chevauchement	recouvrement positif
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poussée	17 N
Poids du produit	53 g
Mode de fixation	Montage sur face avant à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	M5
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Plastique Laiton