


Tuyau plastique DUO PU-3-DUO-BS

N° de pièce: 11958

FESTO

pour raccords CN et CK, particulièrement souple et résistant au pliage,
polyuréthane (non agréé pour l'alimentaire).

La pression max. est admissible à la température max.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 4,4 mm |
| Rayon de courbure important pour le débit | 14 mm |
| Diamètre intérieur | 2,9 mm |
| Pression de service en fonction de la température | -0,95 ... 10 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Température ambiante | -35 ... 60 °C |
| Agrément | TÜV |
| Poids du produit en fonction de la longueur | 0,0192 kg/m |
| Couleur | bleu/noir |
| Dureté Shore | D 52 +/-3 |
| Note sur la matière | sans cuivre ni PTFE |
| Information matière tuyau | TPE-U(PU) |