

# Electrodistributeur JMUH-5/2-D-1C-VI



N° de pièce: 119665

FESTO

pour terminal de distributeurs

Ce type peut être utilisé pour le vide.

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/2, monostable
Largeur	42 mm
Pression de service	-0,9 ... 8 bar
Conception	Piston tiroir
Type de rappel	Ressort mécanique
Diamètre nominal	9,5 mm
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Commande manuelle auxiliaire	Monostable
Type de commande	direct
Sens d'écoulement	irréversible
Fluide de service	air comprimé filtré, finesse du filtre 40 µm, lubrifié ou non lubrifié
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	Embase de taille 2 selon ISO 5599-2
Raccord pneumatique 2	Embase de taille 2 selon ISO 5599-2
Raccord pneumatique 3	Embase
Raccord pneumatique 4	Embase de taille 2 selon ISO 5599-2
Raccord pneumatique 5	Embase