


# silencieux AMTE-M-LH-U10

N° de pièce: 1206994

FESTO

conviennent pour la réduction du bruit sur les orifices de purge  
d'installations pneumatiques.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Taille du bidon	20
Pression de service MPa	0 ... 1 MPa
Pression de service	0 ... 10 bar
Débit à l'atmosphère	260 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Niveau de pression sonore	71 dB(A)
Température ambiante	-40 ... 80 °C
Poids du produit	1,7 g
Raccord pneumatique	10-32 UNF-2A
Matériau insert silencieux	Bronze
Matériau tourillon vissé	Laiton
Note sur la matière	Conforme RoHS