

fiche témoin MFLZ-24DC/AC

N° de pièce: 12610

FESTO

avec LED



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Poids du produit	14 g
Connexion électrique	Brochage type B selon EN 175301-803 selon les standards industriels (11 mm)
Tension de service nominale CC	24 V
Tension de service nominale CA	24 V
Fréquence de réseau	0 ... 60 Hz
Variations de tension admissibles	+/- 15 %
Degré de protection	IP65 selon IEC 60529
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau corps	renforcé PA6