

Union en Y QSY-12H

N° de pièce: 130632

★ Gamme de produits standard

avec embout mâle.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	7,3 mm
Position de montage	indifférent
Taille du bidon	10
Conception	Principe push-pull
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 14 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Agrément	Germanischer Lloyd
Poids du produit	34 g
Nombre de sorties	2
Nombre d'alimentations	1
Raccord pneumatique alimentation	Union mâle QS-12
Raccord pneumatique sortie	für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Couleur de la bague de déverrouillage	bleu
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	PBT
Information matériau bague de désaccouplement	POM
Information matière joint de tuyau	NBR
Information matériau segment de fixation de tuyau	Acier fortement allié inoxydable