


raccord coudé NPQP-LQ-R18-Q8-FD-P10

N° de pièce: 133065

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	4,8 mm
Forme	Forme coudée, raccord instantané supplémentaire, longitudinal
Taille du bidon	10
Conception	Principe push-pull
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Poids du produit	11 g
Mode de fixation	Tête hexagonale, cote sur plats 14
Raccord pneumatique 1	Filetage R1/8
Raccord pneumatique 2	Pour diamètre extérieur de tuyau 8 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	PP
Matériau collier de serrage	Acier fortement allié inoxydable