


# raccord enfichable NPQP-D-R14-Q8-FD

N° de pièce: 133156

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	5,3 mm
Forme	Forme droite
Taille du bidon	1
Conception	Principe push-pull
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Poids du produit	4,5 g
Mode de fixation	Tête hexagonale, cote sur plats 17
Raccord pneumatique 1	Filetage R1/4
Raccord pneumatique 2	Pour diamètre extérieur de tuyau 8 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	PP
Matériau collier de serrage	Acier fortement allié inoxydable