

# barrette de raccordement VABM-C8-12E-G14-32-M1-L

N° de pièce: 1361878

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique                                       | Valeur                       |
|---|------------------------------|
| Dimension modulaire                                   | 12 mm                        |
| Nombre max. d'emplacements de distributeurs           | 32                           |
| Classe de résistance à la corrosion KBK               | 0 - Aucun effet de corrosion |
| Conformité PWIS                                       | VDMA24364-B1/B2-L            |
| Couple de serrage max. de la fixation du distributeur | 0,6 Nm                       |
| Couple de serrage max., montage mural                 | 5 Nm                         |
| Poids du produit                                      | 1.907 g                      |
| Raccord pneumatique 1                                 | G1/4                         |
| Raccord pneumatique 3                                 | G1/4                         |
| Raccord pneumatique 5                                 | G1/4                         |
| Note sur la matière                                   | Conforme RoHS                |
| Matériau barrette de raccordement                     | Alliage d'aluminium          |