


connecteur multiple pour tuyaux KM-22-B

N° de pièce: 13694

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	4 mm
Taille du bidon	1
Pression de service MPa	-0,095 ... 0,8 MPa
Pression de service	-0,95 ... 8 bar -13,775 ... 116 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Raccords max.	22
Raccord pneumatique	Pour diamètre extérieur de tuyau 3 mm Pour diamètre extérieur de tuyau 4 mm Pour diamètre extérieur de tuyau 6 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS