


module de dérivation PMBL-90-HP3

N° de pièce: 1401366

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	90
Largeur nominale DN	36
Série	L
Position de montage	indifférent
Conception	Module de dérivation
Pression de service MPa	0 ... 5 MPa
Pression de service	0 ... 50 bar
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements sous pression
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	Réglementation britannique pour les appareils sous pression
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température du fluide	5 ... 60 °C
Température ambiante	5 ... 60 °C
Poids du produit	2.000 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Alliage d'aluminium