


connecteur femelle MSSD-E

N° de pièce: 14098

FESTO

Pour bobines et distributeurs, plan de pose pour distributeurs JMEH, MEH- et MOEH.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	sur électrodistributeur avec vis M3
Position de montage	indifférent
Poids du produit	8 g
Connexion électrique 1	Connecteur coudé, forme carrée, 3 pôles, type C Borne à vis
Plage de tension de service CC	0 ... 300 V
Plage de tension de service CA	0 ... 250 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	6 A
Presse-étoupe	Pg7
Diamètre de câble	6 ... 8 mm
Section de raccordement	0,75 mm ²
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-25 ... 90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré d'encrassement	3
Matériau corps	renforcé PA
Couleur boîtier	noir
Matériau joints	NBR