

kit de soufflet EADB-V2-80-S101-200

N° de pièce: 1489407

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 93 mm |
| Taille | 80 |
| Plage de course | 101 ... 200 mm |
| Extension de la tige de piston | 68 mm |
| Forme | rond |
| Position de montage | indifférent |
| Conception | Kit de soufflet avec air d'échappement canalisé |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 3 - Effets de corrosion forts |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Résistance aux medias | Poussière Chippings Huiles Graisse Essences |
| Degré de protection | IP65 selon IEC 60529 |
| Température ambiante | -10 ... 80 °C |
| Masse en mouvement | 130 g |
| Poids du produit | 327 g |
| Mode de fixation | reporté avec vis sans tête |
| Raccord pneumatique | G1/4 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau pièces d'adaptation | Alliage d'aluminium anodisé |
| Matériau joints | NBR |
| Matériau soufflet | NBR |
| Matériau vis sans tête | Acier fortement allié inoxydable |