



# Vérins à tirant DNG-5"- -PPV-A

N° de pièce: 150276

FESTO

selon ISO 15552, NF E 49 003.1 et UNI 10 290, pour détection sans contact, avec amortissement réglable aux deux fins de course.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA



## Fiche technique

| Caractéristique                               | Valeur   |
|---|--|
| Course  | 1 ... 2.000 mm   |
| Diamètre de piston                            | 5"   |
| Selon la norme                                | ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)      |
| Amortissement                                 | PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés                                  |
| Extrémité de tige de piston                   | Filetage   |
| Pression de service                           | 0,6 ... 12 bar   |
| Mode de fonctionnement                        | à double effet   |
| Fluide de service                             | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Température ambiante                          | -20 ... 80 °C  |
| Longueur d'amortissement                      | 40 mm  |
| Force théorique sous 6 bar, au recul          | 6.881 N  |
| Force théorique sous 6 bar, à l'avance        | 7.363 N  |
| Raccord pneumatique                           | NPT1/2-14  |