

Limiteur de débit unidirectionnel GRLZ-1/8-PK-6-RS-B

N° de pièce: 151194

FESTO

pour réglage du débit d'alimentation, avec raccord orientable.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel alimentation
Raccord pneumatique 1	PK-6 avec écrou-raccord
Raccord pneumatique 2	G1/8
Élément de réglage	Vis moletée
Mode de fixation	vissable
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	300 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	210 ... 290 l/min
Pression de service	0,3 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Fluide de service	Air comprimé filtré, non lubrifié, finesse du filtre 40 µm Air comprimé filtré, lubrifié, finesse du filtre 40 µm
Position de montage	indifférent
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar	455 l/min
Débit normal dans le sens antiretour 6 -> 0 bar	320 ... 440 l/min
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Couple de serrage max.	6 Nm
Poids du produit	26 g
Information matière embouts filetés	Alliage d'aluminium
Information matière joints	NBR
Information matériau vis de réglage	Laiton
Information matériau raccord orientable	Zinc moulé sous pression