


# limiteur de débit unidirectionnel GRLA-3/8-NPT-B

N° de pièce: 151555

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel échappement
Raccord pneumatique 1	3/8 NPT
Raccord pneumatique 2	3/8 NPT
Élément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	vissable
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Pression de service plage de température complète	0,3 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau vis creuse	Alliage d'aluminium
Matériau vis de réglage	Laiton
Matériau écrou	Alliage d'aluminium
Matériau raccord orientable	Zinc moulé sous pression