

Limiteur de débit GRLO-10-UNF-B

N° de pièce: 151569

FESTO

sans fonction de clapet anti-retour, avec raccord orientable
Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit
Raccord pneumatique 1	UNF10-32
Raccord pneumatique 2	UNF10-32
Elément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	vissable
Pression de service	0 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Fluide de service	Air comprimé filtré, non lubrifié, finesse du filtre 40 µm Air comprimé filtré, lubrifié, finesse du filtre 40 µm
Température du fluide	-10 ... 60 °C