


raccord en L

LJK-1/4-I/I

N° de pièce: 151785

FESTO

avec raccord d'alimentation latéral, orientable 360 °.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Pression de service	-0,95 ... 8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	50 g
Fixation de ventouse	G 1/4
Raccord de vide	G1/4