

# tuyau plastique PAN-8X1,25-SI

N° de pièce: 152700

FESTO

calibrage extérieur, pour raccords QS-, CN- et CK-  
Polyamide (non agréé pour le contact alimentaire)



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	8 mm
Rayon de courbure important pour le débit	43 mm
Diamètre intérieur	5,9 mm
Rayon de courbure min.	22 mm
Propriétés du tuyau	Suitable for energy chains
Pression de service en fonction de la température	-0,095 ... 1,5 MPa -0,95 ... 15 bar -13,775 ... 217,5 psi
Agrément	TÜV
Classification maritime	Voir certificat
Certificat entité exposante	B 013277 0506 00
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-30 ... 80 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,024 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 8 mm pour raccord cannelé diamètre interne 6 mm avec écrou pour raccord cannelé diamètre interne 6 mm
Couleur	argent
Dureté Shore	D 55 +/-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	TPE-A