


# manodétendeur

## LR-1/4-QS-6

N° de pièce: 153537  
Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2021. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de détendeur	Pression de sortie constante avec échappement secondaire
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	QS-6
Mode de fixation	vissable
Débit nominal normal	98 l/min
Pression d'entrée 1	0 ... 9 bar
Température ambiante	0 ... 60 °C
Matériau corps	renforcé PBT
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Sécurité d'actionnement	Vis moletée avec contre-écrou
Position de montage	indifférent
Conception	Détendeur à piston à commande directe à alimentation traversante
Plage de réglage de pression	1 ... 8 bar
Poids du produit	59 g
Matériau tourillon vissé	Laiton nickelé
Matériau joint fileté	PTFE