

# Raccord enfichable en T

## QSTL-1/4-3/8-U

N° de pièce: 153719

FESTO

Orientable sur 360°, filetage avec tête hexagonale.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	6,7 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Revêtement
Position de montage	indifférent
Taille du bidon	1
Conception	Principe push-pull
Pression de service	-0,95 ... 10 bar
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé filtré Vide
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Agrément	Germanischer Lloyd
Couple de serrage max.	14 Nm
Nombre de sorties	2
Nombre d'alimentations	1
Raccord pneumatique alimentation	Filetage NPT1/4-18
Raccord pneumatique sortie	pour diamètre extérieur de tuyau de 3/8"
Couleur de la bague de déverrouillage	gris
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	PBT
Information matériau bague de désaccouplement	POM
Information matière joint de tuyau	NBR
Information matériau segment de fixation de tuyau	Acier fortement allié inoxydable