

Union mâle QSH-1/4-3/16-U


N° de pièce: 153824

FESTO

à réduction.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Position de montage | indifférent |
| Taille du bidon | 1 |
| Conception | Principe push-pull |
| Pression de service | -0,95 ... 10 bar |
| Pression de service en fonction de la température | -0,95 ... 10 bar |
| Fluide de service | Air comprimé filtré Vide |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Agrément | Germanischer Lloyd |
| Poids du produit | 1 g |
| Raccord pneumatique | Union mâle QS-3/16 Raccords QS-1/4" |
| Couleur de la bague de déverrouillage | gris |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Information matière corps | PBT |