



# robinet d'arrêt HE-2-QS-3/8-U

N° de pièce: 153983

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique                               | Valeur   |
|---|--|
| Fonction de distributeur                      | 2/2 bistable   |
| Raccord pneumatique 1                         | QS-3/8   |
| Raccord pneumatique 2                         | QS-3/8   |
| Mode d'actionnement                           | manuel   |
| Mode de fixation                              | Fixation directe sur trou débouchant<br>Pose de conduites<br>au choix :                  |
| Débit nominal normal                          | 707,4 l/min  |
| Diamètre nominal                              | 4,5 mm   |
| Pression de service MPa                       | -0,095 ... 1 MPa   |
| Pression de service                           | -0,95 ... 10 bar   |
| Température ambiante                          | 0 ... 60 °C  |
| Matériau corps                                | renforcé PBT   |
| Fluide de service                             | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]   |
| Principe d'étanchéité                         | mou (joint)  |
| Position de montage                           | indifférent  |
| Conception                                    | Piston tiroir  |
| Type de commande                              | direct   |
| Sens d'écoulement                             | réversible   |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK       | 2 - Effets de corrosion moyens   |
| Conformité PWIS                               | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Classe de salle blanche                       | Classe ISO 4   |
| Température du fluide                         | 0 ... 60 °C  |
| Poids du produit                              | 42 g   |
| Note sur la matière                           | Conforme RoHS  |
| Matériau joints                               | NBR  |