

languette de commutation DASI-Q11-35/40-A-SL

N° de pièce: 1548155

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	35 40
Forme	pour rainure en T
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	8 g
Mode de fixation	bloqué dans la rainure en T avec vis sans tête taraudé
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau vis	Acier zingué