


# Ventouse à soufflet VASB-125-3/8-SI

N° de pièce: 160995

FESTO

Bague d'étanchéité non comprise dans la fourniture.  
Fin de série. Disponible jusqu'en 2013.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	7 mm
Diamètre de ventouse	125 mm
Diamètre d'aspiration effectif	105 mm
Conception	Raccord du vide en haut ronde, soufflet 1,5 X
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Température ambiante	-40 ... 200 °C
Force à 70 % de vide	606 N
Poids du produit	194 g
Filetage de fixation	G3/8
Fixation de ventouse	G3/8
Raccord de vide	G3/8
Dureté Shore	60 +/- 5
Information matière embouts filetés	Alliage d'aluminium
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone
Information matière ventouse	VMQ (silicone)