

Silencieux UC-M7

Code article: 161418

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Position de montage | Indifférente |
| Taille de fût | 1 |
| Pression de service | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar |
| Pression différentielle par rapport à l'atmosphère | 800 l/min |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Niveau de pression sonore | 58 dB(A) |
| Température ambiante | -10 °C...70 °C |
| Poids du produit | 1.2 g |
| Raccord pneumatique | M7 |
| Matériau d'insert d'amortisseur | PE |
| Matériau du tourillon vissé | PE |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |