

# Connecteur coudé MPPE-3-B

Code article: 161839

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fréquence de raccordement	500
Mode de fixation	Avec écrou-raccord
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	65 g
Raccord électrique	8 pôles Connecteur femelle coudé à souder
Plage de tension de service CC	60 V
Intensité maximale admissible	5 A
Presse-étoupe	Pg9
Diamètre de câble autorisé	6 mm...8 mm
Section de raccordement	0.75 mm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP67
Température ambiante	-30 °C...95 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau du boîtier	PA
Couleur du boîtier	noir
Matériau d'écrou-raccord	PA
Matériau des contacts à fiche	Cuivre Étamé