

Fixation par flasque CRFNG-40

Code article: 161847

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Taille | 40 |
| Position de montage | Indifférente |
| Conforme à la norme | ISO 15552 (jusqu'à présent également VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 4 - Effets de corrosion particulièrement forts |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Aptitude à la production de batteries Li-ion | Les métaux contenant plus de 5 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation. Sont exclus le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines |
| Température ambiante | -40 °C...150 °C |
| Poids du produit | 291 g |
| Matériau de fixation | Acier inoxydable fortement allié |
| Matériau de vis | acier inoxydable fortement allié |