


câble de connexion KVIA-MPYE-5

N° de pièce: 161984

FESTO

pour distributeurs proportionnels



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	avec écrou-raccord
Position de montage	indifférent
Poids du produit	297 g
Connexion électrique	Connecteur mâle droit/connecteur femelle droit
Plage de tension de service CA	≤ 250 V
Courant admissible	1 A
Longueur de câble	5 m
Diamètre de câble	6,2 mm
Structure du câble	4x0,25
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-30 ... 80 °C
Matériau gaine du câble	PVC
Matériau corps	PBT
Matériau contacts à fiche	Bronze argenté et doré