

Filtre LF-3/8-D-5M-MINI

Code article: 162612

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|--|
| Taille | Mini |
| Série | D |
| Position de montage | vertical +/- 5° |
| Finesse de filtration | 5 µm |
| Purgeur de condensats | Manuelle par rotation |
| Structure de construction | Filtre fritté avec séparateur centrifuge |
| Volume max. de condensats | 22 cm ³ |
| Protection de la cuve | Cage métallique de protection |
| Pression de service | 0 bar...16 bar |
| Débit nominal normal | 1100 l/min |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Gaz inertes |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Classe de pureté de l'air en sortie | Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [6 : 8 : 4] Gaz inertes |
| Température du fluide | -10 °C...60 °C |
| Température ambiante | -10 °C...60 °C |
| Poids du produit | 250 g |
| Mode de fixation | Montage sur tuyauterie Avec accessoires |
| Raccord pneumatique 1 | G3/8 |
| Raccord pneumatique 2 | G3/8 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau du filtre | PE |
| Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression |
| Matériau de cuve | PC |