


embase PAML-CP-186-HP3-G112

N° de pièce: 1629297

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	186
Largeur nominale DN	54
Série	L
Pression de service MPa	0 ... 5 MPa
Pression de service	0 ... 50 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-::-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température du fluide	5 ... 60 °C
Température ambiante	5 ... 60 °C
Poids du produit	4.500 g
Raccord pneumatique 1	G1 1/2
Raccord pneumatique 2	G1 1/2
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau embase	Alliage d'aluminium
Matériau joints	NBR
Matériau vis	Acier inoxydable