

Embase PAML-CP-186-HP3-G212

Code article: 1629299

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	186
Diamètre nominal DN	54
Série	L
Pression de service	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température du fluide	5 °C...60 °C
Température ambiante	5 °C...60 °C
Poids du produit	4900 g
Raccord pneumatique 1	G2 1/2
Raccord pneumatique 2	G2 1/2
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'embase	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau de vis	Acier inoxydable