


# câble de connexion KVIA-MPPE-5

N° de pièce: 163882

FESTO

pour distributeurs proportionnels



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	avec écrou-raccord
Position de montage	indifférent
Poids du produit	352 g
Connexion électrique	Connecteur mâle droit/connecteur femelle coudé
Plage de tension de service CA	$\leq 250$ V
Courant admissible	1 A
Longueur de câble	5 m
Diamètre de câble	8 mm
Structure du câble	6x0,25
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-30 ... 80 °C
Matériau gaine du câble	PVC
Matériau corps	PBT
Matériau contacts à fiche	Bronze argenté et doré