

# Roue libre FLSM-12-R

Code article: 164234

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                     | Valeur                      |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Taille                               | 12                          |
| Sens de rotation                     | Rotation à droite           |
| Position de montage                  | Indifférente                |
| Conformité PWIS                      | VDMA24364-B1/B2-L           |
| Température ambiante                 | -10 °C...60 °C              |
| Couple de rotation théorique à 6 bar | 1.2 Nm                      |
| Poids du produit                     | 300 g                       |
| Matériau du boîtier                  | Alliage d'aluminium corroyé |
| Matériau douille                     | Acier cémenté               |
| Matériau d'arbre                     | Acier cémenté               |